



# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

Інфрачервоні лампи розжарювання з відбивачем Philips розроблено для роботи в найскладніших умовах, як-от ферма, ванна кімната чи кухня або сумісні приміщення. Лампи мають посилену конструкцію завдяки використанню тугоплавкого скла. Їхня компактна форма та універсальне розташування виводів дають змогу використовувати їх із будь-яким відповідним обладнанням. Використання теплових ламп – це дуже хороший спосіб генерації тепла. Інфрачервоні лампи Philips надають пряме тепло без протягів, яке підходить як для тварин, так і для їжі. Завдяки цим перевагам фермери та кухарі в усьому світі вибирають інфрачервоні лампи Philips, оскільки вони найнадійніші та найефективніші лампи для таких варіантів застосувань.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Робоче положення	H45 [h45]
Номінальний термін служби	5 000 година (-н)
Номінальний строк служби (у годинах)	5 000 година (-н)
Технології освітлення	Incandescent
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	150 W
Напруга (ном.)	230-250 V
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Червоний


Матеріал лампи	Тугоплавке скло
Форма лампи	BR125
Вага нетто (шт.)	104,000 g
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Повна назва виробу	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Повний код виробу	871150057520325
Код замовлення	923211843801
Номер матеріалу (12NC)	923211843801
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500575203
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	10

# InfraRed Industrial Heat Incandescent

EAN/UPC - корпус

8727900209310

## Розміри



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

