



Animal Care

BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.


Données du produit

Informations générales		Matériaux des lampes	
Culot	E27	Matériaux des lampes	Verre trempé
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Forme de la lampe	BR125
Durée de vie nominale	5.000 h	Poids net (pièce)	104,000 g
Durée de vie nominale (heures)	5.000 h	Approbation et application	
Type de lampe	Incandescent	Marquage CE	Oui
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	150 W	Nom du produit de la commande	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Tension (nom.)	230-250 V	Nom de produit complet	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Commandes et gradation		Code EOC	871150057522725
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	Code de commande	8711500575227
Mécanique et boîtier		Code 12NC	923211943801
Finition ampoule	Transparent	Code de commande local	IR150CH
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Code EAN - Produit/Boîte	8711500575227

Animal Care

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900209303

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

