



# Infravörös lámpák ipari használatra

## BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezettel bírnak. Kompakt kialakításuk és univerzális talpazatuk lehetővé teszi bármilyen alkalmas berendezésben történő használatukat. A meleg előállításának rendkívül előnyös módja a hőlámpák alkalmazása. A Philips infralámpái közvetlen, légáramlás nélküli meleget biztosítanak az embereknek, állatoknak és akár ételeknek is. Ezek az előnyök a világ minden táján a Philips infralámpái mellé állították a termelőket, fogyasztókat és szakácsokat, mivel ezek a leginkább robusztus és energiahatékony lámpák ezeknél az alkalmazásoknál.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	5 000 h
Névleges élettartam (óra)	5 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	250 W
Feszültség (névleges)	230-250 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	BR125
Nettó tömeg (darab)	104,000 g
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
Teljes terméknév	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
Full EOC	871150057523425
Rendelési kód	57523425
Cikkszám (12NC)	923212143801

## Infravörös lámpák ipari használatra

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500575234
Számláló – csomag külső dobozonként	10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900209266
----------------------------	---------------

### Méretezett rajza



Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

