



InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky

BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

Infračervené reflektorové žiarovky od spoločnosti Philips sú určené na osvetlenie najnáročnejších prostredí, napríklad fariem, kúpeľní či kuchýň a ich najbližšieho okolia. Majú konštrukciu spevnenú tvrdeným sklom. Kompaktný tvar a univerzálna päťica umožňujú ich použitie s akýmkoľvek vhodným zariadením. Veľmi dobrou metódou produkcie tepla je používanie vyhrievacích svetelných zdrojov.

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú priame teplo bez prúdenia vzduchu pre zvieratá, ľudí, ale aj na vyhrievanie potravín. Pre tieto výhody si poľnohospodári, spotrebitelia a kuchári na celom svete vyberajú infračervené svetelné zdroje Philips, pretože sú to najodolnejšie a najúčinnnejšie svetelné zdroje dostupné pre tieto aplikácie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Päťica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	5 000 h
Menovitá životnosť (hodiny)	5 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	250 W
Napätie (nom.)	230-250 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Tvrde sklo
Tvar žiarovky	BR125
Čistá hmotnosť (kus)	104,000 g

Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
Úplný názov produktu	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
Úplný kód produktu	871150057523425
Objednávkový kód	57523425
Č. materiálu (12NC)	923212143801

InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky

Miestny objednávkový kód	17423000696652
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500575234
Čítateľ – počet balení v krabici	10

EAN/UPC – balenie	8727900209266
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

