



Λαμπτήρες υπερύθρων Βιομηχανικής χρήσης

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης υπερύθρων της Philips με καθρέπτη έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν στις πλέον αντίξοες συνθήκες, όπως τα αγροκτήματα, τα λουτρά ή οι κουζίνες και οι περιβάλλοντες χώροι τους. Έχουν ενισχυμένη κατασκευή χάρη στη χρήση σκληρού γυαλιού. Το συμπαγές σχήμα και ο γενικής εφαρμογής κάλυκός τους, κάνουν δυνατή τη χρήση τους σε κάθε κατάλληλο εξοπλισμό. Μια πολύ καλή μέθοδος παραγωγής θερμότητας είναι με τη χρήση λαμπτήρων θερμότητας. Οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips παρέχουν άμεση ζεστασιά χωρίς ρεύματα αέρα σε ζώα, ανθρώπους, αλλά και τρόφιμα. Αυτά τα πλεονεκτήματα έκαναν τους εκτροφείς, τους καταναλωτές και τους μαγείρους σε όλο τον κόσμο να επιλέγουν τους λαμπτήρες υπερύθρων της Philips, επειδή είναι οι πλέον ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί λαμπτήρες που υπάρχουν για αυτές τις εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	5.000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	5.000 h
Lighting Technology	Incandescent
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	375 W
Τάση (ονομ.)	230-250 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Σκληρυμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	R125
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	137,100 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Full EOC	871150012659725
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	IR375CH/R125
Κωδικός παραγωγέας	12659725

Λαμπτήρες υπερύθρων Βιομηχανικής χρήσης

Αρ. υλικού (12NC)	923223543807
Τοπικός κωδικός	IR375CH/R125
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500126597

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500141118

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

