



Infravörös lámpák emberi használatra

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

A Signify kétféle infravörös lámpát kínál emberi alkalmazási területekre szánt hőszugárzó berendezésekben történő használatra. Ezeknek a Philips infravörös lámpáknak a hullámhossz-spektruma körülbelül 1000 nm-en rendelkezik kifejezett csúcsokkal a mélyen behatoló IR-A tartományban. Az IR-A tartományú sugárzás jobban behatol a testbe, ami azt jelenti, hogy a hő nagyobb bőrfelületen oszlik el, így kellemesebb és kiterjedtebb hőérzetet okoz. A Philips emberi alkalmazási területekre szánt infravörös lámpáit az izmok ellazításának segítésére tervezték. Ezek a lámpák az emberi bőr, izmok és ízületek melegítésére használhatók.

Figyelmeztetések és biztonság

- Megfelelő használat esetén nagyon valószínűtlen, hogy eltörik a lámpa. Ha mégis eltörik egy lámpa, óvatosan távolítsa el a darabjait (kesztyűben vagy védőeszközökkel, nehogy megvágja magát). A darabokat tegye lezárható műanyag zacskóba, és újrahasznosítás céljából vigye el őket a helyi hulladékkezelő létesítménybe. Ne használjon porszívót!
- A lámpa használatakor tartsa be a lámpától való ajánlott távolságot és a hőszugárzás ajánlott időtartamát. Az infravörös hőnek való, az ajánlottnál hosszabb vagy közelebbi kitettség a bőr megégését vagy más nemkívánatos bőrvédő reakciót okozhat.
- Kövesse a berendezéshez a szem és a bőr biztonsága és védelme érdekében kapott utasításokat. Ne irányítsa a lámpát a szembe, mindig védje a szemet, a készülék gyártója által javasoltak módon is.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	VBU/VBD90 [Függőleges vagy talppal felfelé +/-90D]
Névleges élettartam	300 h
Névleges élettartam (óra)	300 h
Lighting Technology	Incandescent

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	150 W
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Infravörös lámpák emberi használatra

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Vörös
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	PAR38
Nettó tömeg (darab)	308,000 g

Tanúsítvány és alkalmazási területek


CE jelölés	Igen
------------	------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
----------------------------	-----------------------------------

Teljes terméknév	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Full EOC	871150012887415
Rendelési kód	12887415
Cikkszám (12NC)	923806644210
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500128874
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900207347

Méretezett rajza



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

