



Filament Plat monoculot

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3450 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100 W
Tension (nom.)	12 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Poids net (pièce)	0.003 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040981250
Code de commande	40981250
Code 12NC	923870017103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409812
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423269

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								

