



# Filament Plat monoculot

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


## Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	50 W
Tension (nom.)	12 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Poids net (pièce)	0,002 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040982950
Code de commande	40982950
Code 12NC	923870217103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409829
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423245

## Filament Plat monoculot

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

