



Halogen spezial

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.


Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|--|
| Socket | G6.35 |
| Betriebsstellung | S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 50 Stunde(n) |
| Lichttechnische Daten | |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 3450 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |
| Betrieb und Elektrik | |
| Systemleistung | 150 W |
| Spannung (Nom) | 24 V |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenmaterial | Quarz-UV, offen |
| Nettogewicht (Stück) | 0.004 kg |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| CE-Zeichen | Ja |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Gesamt-Produktcode | 871150040983650 |
| Bestellcode | 40983650 |
| Material-Nr. (12NC) | 923870520503 |
| Lokaler Bestellcode | 7158 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500409836 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100 |
| EAN Umverpackung | 8711500423122 |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7158 150W | 11.5 mm | 31.5 mm | 32.25 | 32 | 1.05 mm | 1 mm | 0.95 mm | 50 mm |
| G6.35 24V | | | mm | mm | | | | |
| 1CT/10X10F | | | | | | | | |

