



Filament Plat monoculot

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3450 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	24 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Poids net (pièce)	0.004 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040983650
Code de commande	40983650
Code 12NC	923870520503
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409836
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423122

Filament Plat monocolot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 24V			mm	mm				
1CT/10X10F								

