



Halogen non-reflector

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Lavspændingskvartslamper med halogenkapsel


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4
Driftsposition	S90 [Stående +/-90D eller Sokkel ned (BDH)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	100 t
Lysteknisk	
Lysstrøm	200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	10 W
Spænding (nom.)	6 V
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Nettovægt (stykke)	0,001 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Det fulde produktnavn	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041027650
Beskrivelse af lokal kode	2050570070
Ordrekode	923874510103
Materialenr. (12NC)	923874510103
Lokal ordrekode	2050570070
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500410276
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500423313

Halogen non-reflector

Målskitse



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

