



# Halogen spezial

## 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G4
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	100 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	200 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	10 W
Spannung (Nom)	6 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0.001 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150041027650
Bestellcode	41027650
Material-Nr. (12NC)	923874510103
Lokaler Bestellcode	7387
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410276
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423313

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9.5 mm	19.75 mm	31 mm

