Focusline Microprojection

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4
Gebruiksstand	S90 [Staand ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	100 hr

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3200 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	10 W
Spanning (nom.)	6 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Nettogewicht (per stuk)	0,001 kg

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Volledige productnaam	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041027650
Bestelcode	8711500410276
Materiaalnr. (12NC)	923874510103
Lokale code	7387
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410276
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423313

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.