



Halogen non-reflector

7724I 100W GY6.35 12V

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3100 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100 W
Tension (nom.)	12 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Poids net (pièce)	0,002 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7724I 100W GY6.35 12V
Nom de produit complet	7724I 100W GY6.35 12V
Full EOC	871150041280550
Code de commande	923875717103
Code 12NC	923875717103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500412805
Conditionnement par carton	100
EAN/UPC – Boîte	8711500436603

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724I 100W	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		

