



Halogen reflector

13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX5.3
Driftsposition	S105 [s105]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	500 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	90 W
Spænding (nom.)	14.5 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	-
Lyskildeform	R50

Nettovægt (stykke)	26,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Det fulde produkt navn	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Full EOC	871869669015400
Beskrivelse af lokal kode	2050004517
Ordrekode	923891214905
Materialenr. (12NC)	923891214905
Lokal ordrekode	2050004517
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696690154
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8718696690161

Halogen reflector

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

