



Halogen reflector

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX5.3
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	50 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	250 W
Spænding (nom.)	24 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	Glat
Lyskildeform	R50

Nettovægt (stykke)	0,024 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Det fulde produktnavn	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040975160
Beskrivelse af lokal kode	2050510849
Ordrekode	923919720501
Materialenr. (12NC)	923919720501
Lokal ordrekode	2050510849
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500409751
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500419415

Halogen reflector

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V ICT/10X5F	50 mm	44,5 mm

