Focusline Optical

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Spanning (nom.)	24 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Reflectorafwerking	Soepel
Lampvorm	R50
Nettogewicht (per stuk)	0,024 kg

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Volledige productnaam	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040975160
Bestelcode	8711500409751
Materiaalnr. (12NC)	923919720501
Lokale code	13163ELC
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500409751
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500419415

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Optical

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.