



# Halogen reflector

## DDL 150W 20V 24PK

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX5.3
Driftsposition	S105 [s105]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	500 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3150 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Spænding (nom.)	20 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	Facetteret reflektor

Lyskildeform	R50
Nettovægt (stykke)	0,026 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	DDL 150W 20V 24PK
Det fulde produktnavn	DDL 150W 20V 24PK
Full EOC	871150041061030
Ordrekode	923921419794
Materialenr. (12NC)	923921419794
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500410610
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8711500419002

## Halogen reflector

### Målskitse



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

