



# Focusline optinen

## DDL 150W 20V 24PK

Kvartsihalogeenilamput, joiden sisäheijastin toimii tehokkaana peililinsijärjestelmänä

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	GX5.3
Käyttöasento	S105 [s105]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	500 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	3150 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	150 W
Jännite (nim.)	20 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	UV-säteilyn läpäisevä kvartsi
Heijastimen pinnoite	Fasetoitu heijastin
Lampun muoto	R50

Nettopaino	0,026 kg
------------	----------

### Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

### Tuotetiedot

Tuotetiedot nimi	DDL 150W 20V 24PK
Tuotetiedot nimi	DDL 150W 20V 24PK
EOC-koodi	871150041061030
Sähkönumero	4726154
12NC-koodi	923921419794
12NC-koodi	923921419794
Sähkönumero	4726154
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500410610
Tuotepakkausten määrä laatikossa	24
Laatikon EAN-koodi	8711500419002

## Focusline optinen

### Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

