



# Focusline Optical

## DDL 150W 20V 24PK

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	S105 [s105]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	500 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3150 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	20 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Reflectorafwerking	Gefacetteerde reflector

Lampvorm	R50
Nettogewicht (per stuk)	0,026 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DDL 150W 20V 24PK
Volledige productnaam	DDL 150W 20V 24PK
Full EOC	871150041061030
Bestelcode	8711500410610
Materiaalnr. (12NC)	923921419794
Lokale code	14501DDL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410610
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500419002

## Maatschets



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

