



Halogen reflector

DDL 150W 20V 24PK

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX5.3
Driftsposisjon	S105 [s105]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	500 time(r)

Teknisk belysning	
Korrelet fargetemperatur (nom.)	3150 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	150 W
Spenning (nom.)	20 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvarts-UV, åpen
Reflektoroverflate	Fasettert reflektor
Lyspæreform	R50

Nettovekt (stykk)	0,026 kg
-------------------	----------

Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DDL 150W 20V 24PK
Fullstendig produktnavn	DDL 150W 20V 24PK
Full EOC	871150041061030
Lokal kodebeskrivelse	3756750
Bestillingskode	923921419794
Materialenr. (12NC)	923921419794
Lokal bestillingskode	3756750
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500410610
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500419002

Halogen reflector

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

