



Focusline Optiska lampor

DDL 150W 20V 24PK

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem


Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3
Driftposition	S105 [s105]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	500 h
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3150 K
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	150 W
Spänning (nom)	20 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen
Reflektorns ytbehandling	Fasetterad reflektor

Lampform	R50
Nettovikt (styck)	0.026 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DDL 150W 20V 24PK
Fullständigt produktnamn	DDL 150W 20V 24PK
Full EOC	871150041061030
Beställningsnummer	923921419794
Materialnummer (12NC)	923921419794
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500410610
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8711500419002

Focusline Optiska lampor

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

