



Halogen non-reflector

5761 30W G4 6V

Lavspændingskvartslamper med halogenkapsel


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	100 t
Lysteknisk	
Lysstrøm	765 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	30 W
Spænding (nom.)	6 V
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Nettovægt (stykke)	0,001 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	5761 30W G4 6V
Det fulde produktnavn	5761 30W G4 6V
Full EOC	871150041084950
Beskrivelse af lokal kode	2050550061
Ordrekode	923931110103
Materialenr. (12NC)	923931110103
Lokal ordrekode	2050550061
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500410849
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500423344

Halogen non-reflector

Målskitse



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

