



Focusline mikroprojektio

5761 30W G4 6V

Pienjännitteinen kvartsihalogeenikapselilamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G4
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	100 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	765 lm
Värlämpötila (nim.)	3200 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	30 W
Jännite (nim.)	6 V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	UV-säteilyn läpäisevä kvartsi
Nettopaino	0,001 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	5761 30W G4 6V
Tuoteversion nimi	5761 30W G4 6V
EOC-koodi	871150041084950
Sähkönumero	4726160
12NC-koodi	923931110103
12NC-koodi	923931110103
Sähkönumero	4726160
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500410849
Tuotepakkausten määrä laatikossa	100
Laatikon EAN-koodi	8711500423344

Focusline mikroprojektiio

Mittapiirros



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

