



Filament Plat monoculot

5761 30W G4 6V

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	100 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	765 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	30 W
Tension (nom.)	6 V


Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Poids net (pièce)	0,001 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	5761 30W G4 6V
Nom de produit complet	5761 30W G4 6V
Code EOC	871150041084950
Code de commande	8711500410849
Code 12NC	923931110103
Code de commande local	5761
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500410849
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423344

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

