



Focusline Microprojection

5761 30W G4 6V

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	100 hr

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	765 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3200 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30 W
Spanning (nom.)	6 V


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Nettogewicht (per stuk)	0,001 kg

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	5761 30W G4 6V
Volledige productnaam	5761 30W G4 6V
Full EOC	871150041084950
Bestelcode	8711500410849
Materiaalnr. (12NC)	923931110103
Lokale code	5761
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410849
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423344

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

