



# Halogen non-reflector

## 5761 30W G4 6V

Lavvolts halogen-kapsel

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	100 time(r)

Teknisk belysning	
Lysytelse	765 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	30 W
Spenning (nom.)	6 V

Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvarts-UV, åpen
Nettvekt (stykk)	0,001 kg


Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	5761 30W G4 6V
Fullstendig produktnavn	5761 30W G4 6V
Full EOC	871150041084950
Lokal kodebeskrivelse	3756721
Bestillingskode	923931110103
Materialenr. (12NC)	923931110103
Lokal bestillingskode	3756721
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500410849
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500423344

## Halogen non-reflector

### Målskisse



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

