



Halogen non-reflector

5761 30W G4 6V

Kvartshalogenbrännare för lågspänning

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G4
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	100 h
Ljusteknik	
Ljusflöde	765 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3200 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	30 W
Spänning (nom)	6 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen
Nettovikt (styck)	0,001 kg

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	5761 30W G4 6V
Fullständigt produktnamn	5761 30W G4 6V
Full EOC	871150041084950
Beställningsnummer	923931110103
Materialnummer (12NC)	923931110103
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500410849
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8711500423344

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

