



# Halogen reflector

## 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX5.3
Driftsposition	S90 [Stående +/-90D eller Sokkel ned (BDH)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	200 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Spænding (nom.)	21 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	Glat

Nettovægt (stykke)	0,025 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24
Det fulde produktnavn	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24
Full EOC	871150041073330
Ordrekode	924010319894
Materialenr. (12NC)	924010319894
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500410733
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8711500421616

# Halogen reflector

## Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

