



Halogen reflector

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GZ6.35
Driftsposition	P90/P15
Levetid til 50 % fejl (nom.)	50 t
Lysteknisk	
Lysstrøm	840 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3380 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Spænding (nom.)	15 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	-
Lyskildeform	R50

Nettovægt (stykke)	0,024 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Det fulde produktnavn	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040971360
Beskrivelse af lokal kode	2050550294
Ordrekode	924048218504
Materialenr. (12NC)	924048218504
Lokal ordrekode	2050550294
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500409713
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500419231

Halogen reflector

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

