



Halogen reflector

6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GZ6.35
Driftsposition	P90/P15
Levetid til 50 % fejl (nom.)	50 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3330 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	100 W
Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	-
Lyskildeform	R50

Nettovægt (stykke)	0,023 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Det fulde produktnavn	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040973760
Beskrivelse af lokal kode	2050510409
Ordrekode	924048417104
Materialenr. (12NC)	924048417104
Lokal ordrekode	2050510409
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500409737
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500419392

Halogen reflector

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

