



Essential LV MR16

20 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot

The Essential LV MR16 is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is a good choice for professional end-users looking for high-quality accent light to create contrast in shops, hotels and restaurants.


Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Cycle d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (nom.)	1,67 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16
Poids net (pièce)	0,032 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	20 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot
Nom de produit complet	20 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot
Full EOC	871150088592065
Code de commande	924049517186
Code 12NC	924049517186
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500885920
Conditionnement par carton	50
EAN/UPC - Boîte	8711500886187

Essential LV MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
20 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot	51 mm	46 mm

