



# Essential LV MR16

## Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

The Essential LV MR16 is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is a good choice for professional end-users looking for high-quality accent light to create contrast in shops, hotels and restaurants.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	430 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	35 W
Courant lampe (nom.)	2,92 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16
Poids net (pièce)	0,032 kg

Données du produit	
Nom du produit de la commande	35 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot
Nom de produit complet	Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code EOC	871150088593765
Code de commande	88593765
Code 12NC	924049617186
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500885937
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500886217

## Essential LV MR16

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
35 W GU5.3 cap Warm white Halogen spot	51 mm	46 mm

