



Halogen reflector

13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX5.3
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	750 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	50 W
Spænding (nom.)	22.8 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	UV-åben kvarts
Reflektorfinish	Glat

Lyskildeform	R50
Nettovægt (stykke)	27,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Det fulde produktnavn	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Full EOC	871869669019200
Ordrekode	924059828302
Materialenr. (12NC)	924059828302
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696690192
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8718696690208

Halogen reflector

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm

