



Halogéneo para Aplicações Industriais

13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	GX5.3		22.8 V
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Controlos e regulação	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Regulável	Sim
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3200 K	Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Índice de Restituição Cromática (IRC)	100	Acabamento do refletor	Simples
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Formato da lâmpada	R50
Consumo de Energia	50 W	Peso líquido (Peça)	27,000 g

Halogéneo para Aplicações Industriais

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
----------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Nome do produto completo	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Código do produto completo	871869669019200
Código de encomenda	69019200

N.º material (12NC)	924059828302
---------------------	--------------


Numerador – Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Produto/caixa	8718696690192
-------------------------	---------------

Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
---	----

EAN/UPC – Caso	8718696690208
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm

