



Ovnslamper

App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Rørformede lamper med klart glass (T-pære)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent
Teknisk belysning	
Lysytelse	172 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	25,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,11 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T25
Nettvekt (stykk)	10,500 g
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh
CE-merke	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Fullstendig produktnavn	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Bestillingskode	924198244441
Materialenr. (12NC)	924198244441
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500038715
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500257918

Ovnslamper

Målskisse

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV ICT	25 mm	57 mm

