



Uunilamput, putkilo

10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb

Putkilomaiset, tyhjiötäytteiset hehkulamput, joissa on kirkas lasikupu.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|-------------------------|--|
| Lampun kanta | E14 |
| Käyttöasento | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä | 1 000 tuntia |
| Kytkenäjäjaksojen määrä | 4 000 |
| Nimelliskäyttöikä | 1 000 tuntia |
| Lampun tyyppi | Incandescent |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|------------------------------|--------|
| Valovirta | 34 lm |
| Väriämpötila (nim.) | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 100 |

| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
|--------------------------------|---------------|
| Tehonkulutus | 10,0 W |
| Lampun virta (nim.) | 0,04 A |
| Syttymisaika (nim.) | 0,0 s |
| Lämpenemisaika 60 % valotehoon | Syttyy heti s |
| Tehokerroin | 1 |
| Jännite (nim.) | 230-240 V |


| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---------------------------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|----------------------------|----------|
| Lampun pinnoite | Clear |
| Lampun muoto | T25 |
| Nettopaino | 12,500 g |

| Tuotetiedot | |
|----------------------------------|--|
| Tuotetiedot | 10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb |
| Tuotetiedot | 10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb |
| EOC-koodi | 871150004221750 |
| 12NC-koodi | 924198344441 |
| 12NC-koodi | 924198344441 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8711500042217 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 100 |
| Laatikon EAN-koodi | 8711500252142 |

Uunilamput, putkilo

Mittapiirros



| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| 10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb | 26 mm | 59 mm |

