



Ovnslamper

10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb

Rørformede lamper med klart glass (T-pære)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent

Teknisk belysning	
Lysytelse	34 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	10,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,04 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230-240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T25
Nettvekt (stykk)	12,500 g

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb
Fullstendig produktnavn	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb
Full EOC	871150004221750
Bestillingskode	924198344441
Materialenr. (12NC)	924198344441
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500042217
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500252142

Ovnslamper

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

