



# Halogen Niedervolt spezial

## ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichmäßig weißes Licht und die Lichtbündelintensität sorgt für klare Farben auf der Bühne.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GX5.3
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)

  

Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

  

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	250 W
Spannung (Nom)	24 V

  

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

  

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50

Nettogewicht (Stück)	0,024 kg
----------------------	----------

  

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

  

Produktdaten	
Bestell-Produktname	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150043686330
Bestellcode	43686330
Material-Nr. (12NC)	924913220540
Lokaler Bestellcode	13163ELC10H
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500436863
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500436870

## Halogen Niedervolt spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

