



DuraMax decorativas con punta doblada

BC40BA9C/CL/LL 6/4

Las lámparas decorativas con punta doblada Philips DuraMax® de larga duración disminuyen la incomodidad de reemplazar las lámparas cada pocos meses, ya que todos los productos DuraMax duran más que las lámparas incandescentes estándares. Las lámparas decorativas con punta doblada Philips Duramax se encuentran disponibles en diversas potencias con terminaciones transparente y esmerilada. Las lámparas transparentes ofrecen un brillo decorativo, mientras que las lámparas esmeriladas brindan un resplandor suave para añadir un toque agradable a la decoración del hogar.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E12 [Candelabra Screw]
Posición de funcionamiento	S90 [Vertical +/-90D o Base abajo (BDH)]
Vida útil promedio (horas)	2,000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	300 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Voltaje (nominal)	120 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	BA9

Peso neto (pieza)	0.010 kg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BC40BA9C/CL/LL 6/4
Nombre del producto completo	BC40BA9C/CL/LL 6/4
Descripción de código local	BC40BA9C/CL/LL 6/4
Código del pedido	925251136317
N.º de material (12NC)	925251136317
Código local	167205
Numerador: cantidad por paquete	4
EAN/UPC: producto/caja	046677168032
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677167207

DuraMax decorativas con punta doblada

Plano de dimensiones

Product
BC40BA9C/CL/LL 6/4

