



# T8 estándar

## F32T8/TL835/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	24,000 hora(s)

  

Información técnica sobre la luz	
Código de color	835 [CCT of 3500K]
Ángulo de haz (nominal)	0 °
Flujo luminoso	2,975 lm
Designación de color	TL835
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	412
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	400
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3500 K
Índice de producción de color (IRC)	≥80

  

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	32 W
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA
Equivalente en potencia en vatios	32 W
Voltaje (nominal)	137 V

  

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.136 kg

  

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1.7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	32.6 kWh

  

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F32T8/TL835/ALTO 30PK
Nombre del producto completo	F32T8/TL835/ALTO 30PK
Código del pedido	927803783505
N.º de material (12NC)	927803783505
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677582050
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677582055

## T8 estándar

### Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL835/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

