



T8 estándar

F32T8/TL850/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Acabado de la luz	Vidrio revestido
Funciones	ALTO® (ALTO)	Forma del foco	T-8
Referencia de medición de flujo	Sphere	Peso neto (pieza)	0.136 kg
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	24,000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	850 [CCT of 5000K]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Ángulo de haz (nominal)	0 °	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1.7 mg
Flujo luminoso	2,880 lm	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Designación de color	TL850	Consumo energético kWh/1000 h	32.6 kWh
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	347		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	362	Información del producto	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K	Nombre del producto del pedido	F32T8/TL850/ALTO 30PK
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Nombre del producto completo	F32T8/TL850/ALTO 30PK
Operación y aspectos eléctricos		Código del pedido	927803785005
Consumo de energía	32 W	N.º de material (12NC)	927803785005
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA	Numerador: cantidad por paquete	1
Equivalente en potencia en vatios	32 W	EAN/UPC: producto/caja	046677582074
Voltaje (nominal)	137 V	Numerador: paquetes por caja externa	30
		EAN/UPC - Caja	50046677582079
Controles y atenuación			
Regulable	Sí		

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL850/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

