



PL-C 2-PIN

PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

Bentuk baru PL-C adalah lampu neon dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.

Warnings and Safety

- Hanya gunakan dengan alat kontrol elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian
- Peredupan tidak dimungkinkan
- Pecahnya lampu sangat tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, berikan ventilasi pada ruangan selama 30 menit dan lepaskan komponen-komponennya, sebaiknya dengan sarung tangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan bawa ke fasilitas pembuangan setempat untuk didaur ulang. Jangan gunakan penyedot debu.

Product data


Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Tutup-Dasar	G24d-1	80	
Nominal masa pakai	8.000 jam	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	10,4 W
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]	Arus Lampu (Nom)	190 mA
Flux Cahaya	600 lm	Kontrol dan Peredupan	
Penandaan Warna	Lampu-pijar Putih	Dapat diredupkan	Tidak
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	463	Mekanis dan Housing	
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	420	Bentuk Bohlam	PL-C
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	60 lm/W		

PL-C 2-PIN

Berat Bersih (Bagian)	0,030 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,3
Data Produk	
Nama produk pesanan	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nama lengkap produk	PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX
Kode produk lengkap	872016922512100

Kode urutan	927812482701
No. Material (12NC)	927812482701
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169225121
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	8720169225145

Dimensional drawing



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	84 mm	107,5 mm

