



T8 estándar

F17T8/TL841/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

| Información general | |
|---|---------------------------------|
| Tapa-base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Funciones | ALTO® (ALTO) |
| Información técnica sobre la luz | |
| Código de color | TL841 [CCT of 4100K (841)] |
| Flujo luminoso | 1,375 lm |
| Designación de color | TL841 |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4100 K |
| Índice de producción de color (IRC) | 85 |
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Consumo de energía | 17 W |
| Mecánica y carcasa | |
| Forma del foco | T-8 |
| Peso neto (pieza) | 0.068 kg |

| Aprobación y aplicación | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Producto de ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 1.7 mg |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | F17T8/TL841/ALTO 30PK |
| Nombre del producto completo | F17T8/TL841/ALTO 30PK |
| Código del pedido | 927850084102 |
| N.º de material (12NC) | 927850084102 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 046677281892 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 30 |
| EAN/UPC - Caja | 50046677281897 |

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product

F17T8/TL841/ALTO 30PK

