



T8 estándar

F17T8/TL850 ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	TL850 [CCT of 5000K (850)]
Flujo luminoso	1,300 lm
Designación de color	TL850
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	17 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.068 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F17T8/TL850 ALTO 30PK
Nombre del producto completo	F17T8/TL850 ALTO 30PK
Código del pedido	927850085003
N.º de material (12NC)	927850085003
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677280901
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677280906

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product

F17T8/TL850 ALTO 30PK

