



T8 estándar

F25T8/TL841/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL841 [CCT of 4100K (841)]	Nombre del producto del pedido	F25T8/TL841/ALTO 30PK
Flujo luminoso	2,150 lm	Nombre del producto completo	F25T8/TL841/ALTO 30PK
Designación de color	TL841	Descripción de código local	F25T8/TL841/ALTO 30PK
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	Código del pedido	927851084102
Índice de producción de color (IRC)	85	N.º de material (12NC)	927851084102
Operación y aspectos eléctricos		Código local	281915
Consumo de energía	25 W	Numerador: cantidad por paquete	1
Mecánica y carcasa		EAN/UPC: producto/caja	046677281915
Forma del foco	T-8	Numerador: paquetes por caja externa	30
Peso neto (pieza)	0.102 kg	EAN/UPC - Caja	50046677281910

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product

F25T8/TL841/ALTO 30PK

