



# T8 estándar

## F25T8/TL850 ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL850 [CCT of 5000K (850)]	Nombre del producto del pedido	F25T8/TL850 ALTO 30PK
Flujo luminoso	2,100 lm	Nombre del producto completo	F25T8/TL850 ALTO 30PK
Designación de color	TL850	Código del pedido	927851085002
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K	N.º de material (12NC)	927851085002
Índice de producción de color (IRC)	82	Numerador: cantidad por paquete	1
Operación y aspectos eléctricos		EAN/UPC: producto/caja	046677280925
Consumo de energía	25 W	Numerador: paquetes por caja externa	30
		EAN/UPC - Caja	50046677280920
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T-8		
Peso neto (pieza)	0.102 kg		

## T8 estándar

### Plano de dimensiones

#### Product

F25T8/TL850 ALTO 30PK

