



U-Bent Rapid Start T8

FB31T8/TL830/ALTO 15/1

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general		Peso neto (pieza)	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.001 kg
Funciones	ALTO® (ALTO)	Aprobación y aplicación	
Información técnica sobre la luz		Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Código de color	TL830 [CCT of 3000K (830)]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.0 mg
Flujo luminoso	2,750 lm	Información del producto	
Designación de color	TL830	Nombre del producto del pedido	FB31T8/TL830/ALTO 15/1
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Nombre del producto completo	FB31T8/TL830/ALTO 15/1
Índice de producción de color (IRC)	85	Código del pedido	927861283002
Operación y aspectos eléctricos		N.º de material (12NC)	927861283002
Consumo de energía	31 W	Numerador: cantidad por paquete	1
Mecánica y carcasa		EAN/UPC: producto/caja	046677226718
Forma del foco	T8-1-5/8U [U-bent T 1" con separación entre patas de 1-5/8"]	Numerador: paquetes por caja externa	15
		EAN/UPC - Caja	50046677226713

U-Bent Rapid Start T8

Plano de dimensiones

Product

FB31T8/TL830/ALTO 15/1

