



High CRI T12

FB40/T12/NX/6 12PK

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,300 lm
Designación de color	Neutral DX
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3500 K
Índice de producción de color (IRC)	90
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T12-6U [U-bent T 12/8" con separación de 6"]
Peso neto (pieza)	0.001 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10.0 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	FB40/T12/NX/6 12PK
Nombre del producto completo	FB40/T12/NX/6 12PK
Código del pedido	927862004902
N.º de material (12NC)	927862004902
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677423094
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677423099

High CRI T12

Plano de dimensiones

Product

FB40/T12/NX/6 12PK

