



U- Bent Rapid Start T12

FB40DX/6 12PK

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	No aplica
Información técnica sobre la luz		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10.0 mg
Código de color	57	Información del producto	
Flujo luminoso	2,250 lm	Nombre del producto del pedido	FB40DX/6 12PK
Designación de color	Daylight Deluxe	Nombre del producto completo	FB40DX/6 12PK
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Código del pedido	927862005704
Índice de producción de color (IRC)	90	N.º de material (12NC)	927862005704
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	40 W	EAN/UPC: producto/caja	046677219932
Mecánica y carcasa		Numerador: paquetes por caja externa	12
Forma del foco	T12-6U [U-bent T 12/8" con separación de 6"]	EAN/UPC - Caja	50046677219937
Peso neto (pieza)	0.300 kg		

U-Bent Rapid Start T12

Plano de dimensiones

Product

FB40DX/6 12PK

